

## 荷重たわみ曲線 Stress-Strain Curve

### ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex BB-32


### ■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)  
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

### ■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.032	0.047	0.055	0.064	0.086	0.118

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.