

荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex MS-40



■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準)
INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010)

試験片寸法 Sample size : $\phi 50$ mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.027	0.060	0.069	0.081	0.116	0.211	0.470	1.330

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.