

荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex MX-40EG


■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

■ 試験結果 Test result



Sample	圧縮荷重 Stress [MPa]								
	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
MX-40EG	0.403	0.922	1.252	1.402	1.507	1.632	1.797	2.021	2.325

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。The figures all indicate representative values.