

## 荷重たわみ曲線

Stress-Strain Curve

### ■ 試験サンプル Test Sample

SlimFlex SR-S-70P



### ■ 試験方法 Test Method

規格 Standard : INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準)  
INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)

試験片寸法 Sample size : φ50 mm

圧縮速度 Compression speed : 1 mm/min

### ■ 試験結果 Test result



たわみ Strain [%]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80
圧縮荷重 Stress [MPa]	0.000	0.008	0.034	0.047	0.064	0.116	0.222	0.377	0.570	0.787

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.